

**Garant****Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134200 M4
GTIN	4045197075017
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

2 csavarthornyú, **polírozott** forgácstérrel.

**Előny:**

Az erős csavarvonal és a széles hornyok biztonságos forgácselvezetést tesznek lehetővé.

**Felhasználás:**

**Max. 300 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságig használható.**

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	3,3 mm
Menet Ø	4 mm
Forgácshornyok száma	2
Menetemelkedés	0,7 mm
Vágóélek száma Z	2
Szabvány	DIN 371

Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	12 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	30 m/min	N
PEEK	alkalmas	30 m/min	N
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

feltételesen alkalmas