



Sűrített levegős egyenes csiszoló G2414, szorítópatron Ø 6 mm Rövid, Típus: S150



Rendelési adatok

Rendelés száma	079447 S150
GTIN	7322590019846
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű és robusztus egyenes csiszoló nagyon **nyugodt járással**. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Felhasználáshoz optimalizált **8500 és 25000 1/perc.** közötti maximális fordulatszámok.

Rövid felépítés hossz 215 mm.

Szorítópatron Ø 6mm.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	G2414 S150
Súly	0,78 kg
Max. vibráció EN szerint	2,5 m/s ²

Adatlap

Működési zajkibocsátás	76 dB(A)
Leadott teljesítmény	850 W
Maximum levegőigény	432 l/min
Maximális fordulatszám	15000 min ⁻¹
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	079459 6
--	----------