

Garant**Gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134200 M5
GTIN	4045197075024
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

2 csavarthornjú, **polírozott** forgácstérrel.

Előny:

Az erős csavarvonal és a széles hornyok biztonságos forgácselvezetést tesznek lehetővé.

Felhasználás:

Max. 300 N/mm² szakítószilárdságig használható.

Menetfajta: M

Szerszámananyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	4,2 mm
Menet Ø	5 mm
Vágóélek száma Z	2
Menetemelkedés	0,8 mm
Forgácshornyok száma	2
Szabvány	DIN 371

Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	15 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	30 m/min	N
PEEK	alkalmas	30 m/min	N
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

feltételesen alkalmas