



Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: 51813



Rendelési adatok

Rendelés száma	079441 51813
GTIN	616026518131
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Dynabrade – sűrített levegős egyenes csiszoló. Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal. Kézi csiszoló **100000 1/perc** fordulatszámmal. Nagy sebességű minőségi csapággal felszerelve.

Felhasználás:

Csak olajmentes sűrített levegőt használjon. Ne olajozza!

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Műszaki leírás

Súly	0,4 kg
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Hossz	135 mm
Maximális fordulatszám	100000 min ⁻¹
Maximum levegőigény	170 l/min
Működési zajkibocsátás	81 dB(A)
Leadott teljesítmény	75 W
Szorítópatron Ø	3 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll

Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Egyenes csiszoló