

**Sűrített levegős egyenes csiszoló, szorítópatron Ø 6 mm, Típus: G2412****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079452 G2412
GTIN	7322590010058
Árucikk kategória	03R

**Leírás****Kivitel:**

**Sűrített levegős egyenes csiszoló.** Robusztus és nyugodt járású. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

**Szorítópatron Ø 6 mm.** Rövid kivitel, maximális fordulatszám **20000 1/perc.**

**Tartalom:**

A szükséges csatlakozó.

**Alkatrész:**

**Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Hossz	180 mm
Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Maximum levegőigény	618 l/min
Súly	0,5 kg
Leadott teljesítmény	350 W
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

## Adatlap

Működési zajkibocsátás	79 dB(A)
Gyártó jelölése	G2412-1
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

## Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	079459 6
--	----------