



## Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: 51701



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079441 51701
GTIN	616026517011
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

**Dynabrade – sűrített levegős egyenes csiszoló.** Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal. Turbina meghajtású kisméretű sarokcsiszoló áttétel nélkül **60000 1/perc** maximális fordulatszámmal. Kerámia csapágyazású sűrített levegős meghajtás **szabadalmaztatott fordulatszám ellenőrzéssel** a terhelés alatti állandó fordulatszám érdekében.

#### Felhasználás:

**Csak olajmentes sűrített levegőt használjon. Ne olajozza!**

#### Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

### Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	66 dB(A)
Hossz	132 mm
Maximum levegőigény	228 l/min
Maximális fordulatszám	60000 min <sup>-1</sup>
Súly	0,4 kg
Leadott teljesítmény	75 W
Gyártó jelölése	51701
Szorítópatron Ø	3 mm

Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

---

## Tartozék

Szorítópatron Típus 51673	079449 51673
---------------------------	--------------