

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, Keménykróm, M: M14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134270 M14
GTIN	4045197075314
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

**Keménykrómozott felület** a forgácsfelrakódás csökkentésére és az élettartam növelésére.

**Felhasználás:**

**Max. 450 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságú** anyagokhoz alkalmas.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 376

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	14 mm
Magfurat Ø	12 mm
Menetemelkedés	2 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm

Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	28 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M14
Bevonat	Keménykróm
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	28 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	28 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	23 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

alkalmas