

**Garant****Gépi menetfúró Rövid, bevonat nélkül, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134650 M4
GTIN	4045197075697
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

**A rövid szár következtében kevésbé nyúlik ki, ezért stabilabb.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	4 mm
Magfurat Ø	3,3 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Teljes hossz L	45 mm
Szár négyszög □	3,4 mm

Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	15-20 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		