



Sűrített levegős pisztoly sarokcsiszoló, Típus: G2302



Rendelési adatok

Rendelés száma	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Kisméretű pisztoly alakú sarokcsiszoló két Roloc[®] kisméretű csiszolótányérral, Ø 50/75 mm. A fordulatszám nyomógombbal finoman adagolható. Nagyon kényelmes kezelés a gumírozott markolatnak köszönhetően.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Figyelem:

A 3M Roloc[®] Ø 55 / 75 mm kisméretű csiszolórendszert az 554005 cikkszámától találja.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	G2302
Súly	0,6 kg
Maximális tárcsa Ø	75 mm
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm

Maximális tárcsa Ø	50 mm
Leadott teljesítmény	175 W
Működési zajkibocsátás	81 dB(A)
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Maximum levegőigény	534 l/min
Maximális fordulatszám	17000 min ⁻¹
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Sarokcsiszoló

Tartozék

Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 80	554006 80
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 400	554009 400
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 60	554016 60
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 36	554013 36
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 36	554018 36
Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 60	554006 60
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 120	554013 120
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 80	554016 80
Combidisc® csiszolótárcsaGyémánt Szemcsézet 120	554033 120
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 120	554023 120
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 60	554019 60
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 60	554014 60
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 180	554008 180
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 50	554018 50
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 80	554018 80
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 120	554014 120
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 600	554008 600

Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 280	554009 280
Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 36	554006 36
Combidisc® csiszolótárcsaGyémánt Szemcsézet 220	554033 220
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 80	554014 80
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 36	554016 36
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 120	554019 120
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 600	554009 600
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 36	554024 36
Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 80	554005 80
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 36	554019 36
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 60	554018 60
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 80	554013 80
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 120	554012 120
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 120	554009 120
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 36	554023 36
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 60	554024 60
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 60	554013 60
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 80	554019 80
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 50	554019 50
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 80	554024 80
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 120	554024 120
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 36	554012 36
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 60	554023 60
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 180	554009 180
Combidisc® csiszolótárcsa(SiC) Szemcsézet 80	554023 80
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 36	554014 36
Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 36	554005 36
Csiszolótárcsa787C Szemcsézet 120	554016 120
Combidisc® csiszolótárcsaGyémánt Szemcsézet 60	554033 60

Csiszolótárcsa984F Szemcsézet 60	554005 60
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 400	554008 400
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 280	554008 280
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 60	554012 60
Csiszolótárcsa(ZA) Szemcsézet 120	554018 120
Csiszolótárcsa237AA Szemcsézet 120	554008 120
Csiszolótárcsa(CER) Szemcsézet 80	554012 80