

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM, Keménykróm, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134270 M3
GTIN	4045197075246
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

Keménykrómozott felület a forgácsfelrakódás csökkentésére és az élettartam növelésére.

Felhasználás:

Max. 450 N/mm² szakítószilárdságú anyagokhoz alkalmas.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	3 mm
Magfurat Ø	2,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	3,5 mm
Teljes hossz L	56 mm

Szár négyszög □	2,7 mm
Túrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	6 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3
Bevonat	Keménykróm
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	28 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	28 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	23 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

