

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM, bevonat nélkül, M: M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134620 M6
GTIN	4045197075628
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

HSS-E-PM acél a nagy kopásállóság érdekében és erős jobbspirál az optimális forgácsolásért.

Műszaki leírás

Menet Ø	6 mm
Forgácsolóhornyok száma	3
Menetemelkedés	1 mm
Magfurat Ø	5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	80 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámmanyag	HSS E PM
Menetmélység	18 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M6

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	9 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		