

**Sűrített levegős egyenes csiszoló, szorítópatron Ø 6 mm, Típus: G2422****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Árucikk kategória	03R

**Leírás****Kivitel:**

**Sűrített levegős egyenes csiszoló.** Robusztus és nyugodt járású. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

**Szorítópatron Ø 6 mm.** Hosszú, karcsú orsós kivitel, furatokhoz ideális, maximális fordulatszám **20000 1/perc.**

**Tartalom:**

A szükséges csatlakozó.

**Alkatrész:**

**Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Maximális fordulatszám	20000 min <sup>-1</sup>
Maximum levegőigény	618 l/min
Súly	0,7 kg
Gyártó jelölése	G2422-1
Hossz	277 mm
Max. vibráció EN szerint	3,4 m/s <sup>2</sup>

## Adatlap

Leadott teljesítmény	350 W
Működési zajkibocsátás	77 dB(A)
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

## Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	079459 6
--	----------