

**Garant****Gépi menetfúró extra hosszú HSS-E, bevonat nélkül, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134660 M16
GTIN	4045197075819
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Extra hosszú szárral.**≤ M10: Szár **DIN 371** szerint;≥ M12: szár **DIN 376** szerint.**Előny:**Kiválóan alkalmas **nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz.****Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	14 mm
Menetemelkedés	2 mm
Menet Ø	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	220 mm
Szár négyszög □	9 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	48 mm

Menetfajta	M
Menetméret	M16
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		