



Sűrített levegős egyenes csiszoló G2414, szorítópatron Ø 6 mm Rövid, Típus: S250



Rendelési adatok

Rendelés száma	079447 S250
GTIN	7322590019839
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű és robusztus egyenes csiszoló nagyon **nyugodt járással**. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást. Felhasználáshoz optimalizált **8500 és 25000 1/perc.** közötti maximális fordulatszámok.

Rövid felépítés hossz 215 mm.

Szorítópatron Ø 6mm.

Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	25000 min ⁻¹
Gyártó jelölése	G2414 S250
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²

Adatlap

Leadott teljesítmény	950 W
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Maximum levegőigény	870 l/min
Működési zajkibocsátás	85 dB(A)
Súly	0,78 kg
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Egyenes csiszoló

Tartozék

Szorítópatron egyenes csiszolóhoz Szorítópatron Ø 6 mm	079459 6
--	----------