

Garant**Száras menetmarók 1,5×D, TiAlN, M: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139652 M8
GTIN	4045197199669
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Szárdali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Műszaki leírás

Előtolás f_z acélban < 60 HRC	0,015 mm
Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	1,25 mm
Fogak száma Z	4
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szárhossz L_s	40 mm
belső hűtés	nem
Menetmélység	13,24 mm
Menetméret	M8
Névleges $\varnothing D_c$	6,22 mm
Élhossz L_c	13,24 mm

Programozási érték a süllyesztéshez L ₁	14,1 mm
Nyak Ø D ₁	9 mm
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Termék fajtája	Gewindefräser

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	30 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	27 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	25 m/min	H
Száraz	alkalmas		