

Garant**Száras menetmarók 1,5×D, TiAlN, M: M10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139652 M10
GTIN	4045197199676
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső menet marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

Szárdali süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

Előny:

Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!

Műszaki leírás

Előtolás f_z acélban < 60 HRC	0,017 mm
Menetemelkedés	1,5 mm
Forgácshornyok száma	5
Fogak száma Z	5
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Teljes hossz L	74 mm
Szárhossz L_s	45 mm
belső hűtés	nem
Menetmélység	15,91 mm
Menetméret	M10
Névleges $\varnothing D_c$	7,79 mm
Élhossz L_c	15,91 mm

Programozási érték a süllyesztéshez L ₁	16,9 mm
Nyak Ø D ₁	11 mm
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Termék fajtája	Gewindefräser

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	30 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	27 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	25 m/min	H
Száraz	alkalmas		