



Száras menetmarók 2×D, TiAlN, M×emelkedés: 24X1,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	139670 24X1,5
GTIN	4045197082374
Árucikk kategória	11J

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső finommenet marásához, (ügyeljen a stabil befogására).

Belső hűtőfolyadék ellátás.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!

Az ajánlott utódtermék a 139665 sz.

Menetfajta: MF

Menetfajta: MF-LH

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Menet szabvány: DIN 13

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Fogak száma Z: 5

Furatmélység zsák- és átmenő furatnál: 1,5×D

Menetemelkedés: 1,5 mm

Fúró Ø d₁: 16 mm

Maximális mélység l₁: 36,7 mm

Szárhossz L_s: 48 mm

Teljes hossz L_{ges}: 90 mm

Műszaki leírás

Előtolás f _z acélban < 750 N/mm ²	0,065 mm
Fúró Ø d ₁	16 mm
Fogak száma Z	5

Forgácshornyok száma	5
Furatmélység zsák- és átmenő furatnál	1,5×D
Menetemelkedés	1,5 mm
Szár Ø	16 mm
Maximális mélység I ₁	36,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	90 mm
Szárhossz L _s	48 mm
belső hűtés	igen
Fúró Ø	16 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	28 mm
Menetméret	24×1,5
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	MF
Menetfajta	MF-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsák- és átmenő furatnál
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső