


**Száras menetmarók 2xD, TiAlN, Mxemelkedés: 12X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139670 12X1
GTIN	4045197082305
Árucikk kategória	11J

Leírás**Kivitel:**

Korrigált menetprofil pontos belső finommenet marásához, (ügyeljen a stabil befogására).

Belső hűtőfolyadék ellátás.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!

Az ajánlott utódtermék a 139665 sz.

Menetfajta: MF

Menetfajta: MF-LH

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Menet szabvány: DIN 13

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Fogak száma Z: 4

Furattmélység zsák- és átmenő furatnál: 2,0xD

Menetemelkedés: 1 mm

Fúró Ø d₁: 10 mm

Maximális mélység l₁: 24,5 mm

Szárhossz L_s: 40 mm

Teljes hossz L_{ges}: 80 mm

Műszaki leírás

Fúró Ø d ₁	10 mm
Fogak száma Z	4
Forgácshornok száma	4

Furattérség zsák- és átmenő furatnál	2,0×D
Előtolás f_z acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm
Menetemelkedés	1 mm
Szár Ø	10 mm
Maximális mélység l_1	24,5 mm
Teljes hossz L_{ges}	80 mm
Szárhossz L_s	40 mm
belső hűtés	igen
Fúró Ø	10 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	24 mm
Menetméret	12×1
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	MF
Menetfajta	MF-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsák- és átmenő furatnál
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső