



Sűrített levegős sarokcsiszoló, Típus: G2408-115



Rendelési adatok

Rendelés száma	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű sarokcsiszoló, melynek fordulatszáma terhelés alatt is alig csökken. A biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	G2408-115
Max. vibráció EN szerint	8,1 m/s ²
Maximum levegőigény	786 l/min
Maximális tárcsa Ø	115 mm
Súly	0,9 kg

Leadott teljesítmény	350 W
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Maximális fordulatszám	12000 min ⁻¹
Működési zajkibocsátás	81 dB(A)
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Sarokcsiszoló