



Száras menetmarók 2×D, TiAlN, M×emelkedés: 4X0,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	139670 4X0,5
GTIN	4045197082244
Árucikk kategória	11J

Leírás

Kivitel:

Korrigált menetprofil pontos belső finommenet marásához, (ügyeljen a stabil befogására).

Belső hűtőfolyadék ellátás.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!

Az ajánlott utódtermék a 139665 sz.

Menetfajta: MF

Menetfajta: MF-LH

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Menet szabvány: DIN 13

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Fogak száma Z: 3

Furatmélység zsák- és átmenő furatnál: 2,0×D

Menetemelkedés: 0,5 mm

Fúró Ø d₁: 3,35 mm

Maximális mélység l₁: 8,2 mm

Szárhossz L_s: 36 mm

Teljes hossz L_{ges}: 55 mm

Műszaki leírás

Fogak száma Z	3
Előtolás f _z acélban < 750 N/mm ²	0,015 mm
Forgácshornyok száma	3

Menetemelkedés	0,5 mm
Fúró Ø d ₁	3,35 mm
Furatmélység zsák- és átmenő furatnál	2,0×D
Szár Ø	6 mm
Maximális mélység l ₁	8,2 mm
Teljes hossz L _{ges}	55 mm
Szárhossz L _s	36 mm
belső hűtés	igen
Fúró Ø	3,35 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	8 mm
Menetméret	4×0,5
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	MF
Menetfajta	MF-LH
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Menet szabvány	DIN 13
Szár	DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsák- és átmenő furatnál
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső