

**Száras menetmaró süllyesztő lépcsővel 2xD, TiAlN, UNF: 1/2-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139726 1/2-20
GTIN	4045197366818
Árucikk kategória	11J

**Leírás****Kivitel:**

**Korrigált menetprofil pontos belső menet** marásához, (ügyeljen a stabil befogási lehetőségekre).

**Szárdoldali** süllyesztő lépcsővel 90°-os süllyesztés készítéséhez.

**Előny:**

**Süllyesztés és menetmarás egy műveletben!**

**Felhasználás:**

**UNF** egységes finommenethez ASME-B1.1.

**Figyelem:**

**ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!**

**Az ajánlott utódtermék a 139728 sz.**

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: VHM

Szár: DIN 6535 HA, h6

belső hűtés: igen

Felhasználás furattípusnál: max. 2xD zsák- és átmenő furatnál

Süllyesztő lépcső szöge: 90 fok

Menetfajta: UNF

Menetfajta: UNS-LH

Fogak száma Z: 3

Menet / coll: 20

Fúró Ø d<sub>1</sub>: 9,38 mm

Szárhossz L<sub>s</sub>: 45 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 89 mm

Szár Ø: 14 mm

Maximális süllyesztő Ø d<sub>3</sub>: 13 mm

## Műszaki leírás

Programozási érték süllyesztéshez $l_1$	27,4 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Forgácshornyok száma	3
Fogak száma Z	3
Előtolás $f_z$ acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Maximális süllyesztő $\varnothing d_3$	13 mm
Fúró $\varnothing d_1$	9,38 mm
Menet / coll	20
Szár $\varnothing$	14 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	89 mm
Szárhossz $L_s$	45 mm
Fúró $\varnothing$	9,38 mm
Teljes profil	igen
Menetmélység	25,4 mm
Menetfajta	UNF
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	1/2-20
Bevonat	TiAlN
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	VHM
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	igen
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsák- és átmenő furatnál
Süllyesztő lépcső szöge	90 fok
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld
Bel- /kültéri felhasználás	Belső

