

Garant**Gépi menetfúró, Gőzölt, M: M2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 134851 M2 |
| GTIN | 4045197350800 |
| Árucikk kategória | 11H |

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Menetemelkedés | 0,4 mm |
| Menet Ø | 2 mm |
| Forgácshornok száma | 2 |
| Magfurat Ø | 1,6 mm |
| Szabvány | DIN 371 |
| Szár Ø D _s | 2,8 mm |
| Teljes hossz L | 45 mm |
| Szár négyszög □ | 2,1 mm |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetmélység | 6 mm |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M2 |
| Bevonat | Gőzölt |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |

| | |
|----------------------------|---|
| Bekezdő alak | C |
| Spirálszög | 40 fok |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | P |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 13 m/min | N |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |