

Garant**Gépi menetfúró DIN 376, gőzölt, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	134980 M5
GTIN	4045197446244
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Minden méret = DIN 376 (= szár Ø csökkentve) – nagyobb megmunkálási mélységhez.****Műszaki leírás**

Menetemelkedés	0,8 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	5 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	3,5 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	15 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	gőzölt

Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
CuZn	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		