

Garant**Menetmetsző 6g, M: M7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140300 M7
GTIN	4045197083128
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. \geq **M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Műszaki leírás

Emelkedés	1 mm
Magasság	9 mm
Külső Ø	25 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M7
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS

Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		