

Garant**Menetmetsző 6e, M: M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140350 M6
GTIN	4045197083388
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. \geq **M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Tűrésmező 6e = **névleges méret alatt kb. 0,03 – 0,04 mm.** „Közepes” tűrés osztályú, ha a csapokat vastag **galvanikus védőréteggel** látják el.

Műszaki leírás

Magasság	7 mm
Emelkedés	1 mm
Külső Ø	20 mm
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M6
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok

Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		