

Garant**Menetmetsző, M: M3,5**

Rendelési adatok

Rendelés száma	140400 M3,5
GTIN	4045197083487
Árucikk kategória	11K

Leírás

Kivitel:

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált;** homlokszög kb. 15°.

Vágásirány: jobbos

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 0,6 mm

Külső Ø: 20 mm

Magasság: 5 mm

Műszaki leírás

Emelkedés	0,6 mm
Magasság	5 mm
Külső Ø	20 mm
Tűrés osztály	DIN 13 6g

Menetméret	M3,5
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		