



## Sűrített levegős egyenes csiszoló, Típus: 52862



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079441 52862
GTIN	616026528628
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

**Dynabrade – sűrített levegős egyenes csiszoló.** Sokoldalúan felhasználható, egyenletes járású egyenes csiszoló robusztus és ergonomikus felépítéssel és puha markolattal. Kiegyensúlyozott, lassan forgó kisméretű csiszoló **max. 25000 1/percig beállítható fordulatszámmal.**

#### Tartalom:

A szükséges csatlakozóval.

### Műszaki leírás

Hossz	144 mm
Gyártó jelölése	52862
Leadott teljesítmény	298 W
Maximális fordulatszám	25000 min <sup>-1</sup>
Max. vibráció EN szerint	2,6 m/s <sup>2</sup>
Súly	0,48 kg
Működési zajkibocsátás	79 dB(A)
Maximum levegőigény	564 l/min
Szorítópatron Ø	3 mm
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll

Csatlakozó menet	NPT
Termék fajtája	Egyenes csiszoló