

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M1,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130150 M1,2
GTIN	4045197065223
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Menetemelkedés: 0,25 mm

Teljes hossz L: 25 mm

Szár Ø D_s: 2,5 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 0,95 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,25 mm
Magfurat Ø	0,95 mm
Menet Ø	1,2 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	2,5 mm
Teljes hossz L	25 mm

Szár négyszög □	2,1 mm
Túrési osztály	ISO 1 4H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	2,4 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M1,2
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas