

**Garant****Menetmetsző, M: M24****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 140400 M24    |
| GTIN              | 4045197083593 |
| Árucikk kategória | 11K           |

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma.  $\geq$  **M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált;** homlokszög kb. 15°.

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 3 mm

Külső Ø: 55 mm

Magasság: 22 mm

**Műszaki leírás**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Magasság       | 22 mm     |
| Emelkedés      | 3 mm      |
| Külső Ø        | 55 mm     |
| Tűrési osztály | DIN 13 6g |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Menetméret     | M24         |
| Menetfajta     | M           |
| Profilszög     | 60 fok      |
| Szerszámanyag  | HSS E       |
| Szabvány       | EN 22568    |
| Vágásirány     | jobbos      |
| Termék fajtája | Menetmetsző |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | feltételesen alkalmas |                |         |
| Olaj                          | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | feltételesen alkalmas |                |         |