

HOLEX®**Menetmetsző, M: M14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140450 M14
GTIN	4045197595232
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Tükrösített és nitridált;** homlokszög kb. 15°.

Menetfajta: M

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: EN 22568

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 2 mm

Külső Ø: 38 mm

Magasság: 14 mm

Műszaki leírás

Magasság	14 mm
Emelkedés	2 mm
Külső Ø	38 mm

Túrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	14
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos