

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M1,4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130150 M1,4
GTIN	4045197065230
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Menetemelkedés: 0,3 mm

Teljes hossz L: 28 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,1 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	1,4 mm
Magfurat Ø	1,1 mm
Menetemelkedés	0,3 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Teljes hossz L	28 mm

Szár négyszög □	2,1 mm
Túrési osztály	ISO 1 4H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	2,8 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M1,4
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		

GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas