



## Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: GSR1235HX



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

Bosch akkus fúró-csavarozó

- **Kompakt, nagy teljesítményű 12 V akkus fúró-csavarozó jobb-/ bal forgásiránnyal.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) és Electronic Cell Protection (ECP) funkcióval.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítással a pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

**Kiemelkedő teljesítmény / súly arány** akár 20 Nm nyomatékkal erős csavarozáshoz csekély súly és nagyon kicsi 163 mm fejhossz mellett.

Hosszú élettartamú a **kefe nélküli EC motornak** köszönhetően.

#### Tartalom:

2x 12 V / 3,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék, L-BOXX, övcsipesz, bittartó, 1/2 L-BOXX betét a készülékhez és töltőkészülékhez, 1/2 L-BOXX betét, tartozékok.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Maximális csigafúró Ø fában	19 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Hossz	126 mm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése	GSR 12V-35 HX
Magasság	160 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	0 - 10 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1750 min <sup>-1</sup>
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 400 min <sup>-1</sup>
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 12 V
Jellemző felhasználás	Strong
Szerszámbefogás	Belső hatszög 1/4 col
Maximális nyomaték kemény	30 Nm
Súly	0,8 kg
Max. vibráció EN szerint	< 1,9 m/s <sup>2</sup>
Maximális nyomaték lágy	15 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	12V
USP2	Kefe nélküli motor, L-Boxx-ban

## Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B12  
V

073855 B12

Akkumulátortöltő készülék Típus GAL1240

073866 GAL1240