

**Garant****Menetmetsző 6g, M: M18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140300 M18
GTIN	4045197083197
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

**Műszaki leírás**

Emelkedés	2,5 mm
Magasság	18 mm
Külső Ø	45 mm
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M18
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568

Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		