

HOLEX®**Menetmetsző, M: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140450 M20
GTIN	4045197595256
Árucikk kategória	12K

Leírás**Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Tükrösített és nitridált;** homlokszög kb. 15°.

Menetfajta: M

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: EN 22568

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 2,5 mm

Külső Ø: 45 mm

Magasság: 18 mm

Műszaki leírás

Magasság	18 mm
Emelkedés	2,5 mm
Külső Ø	45 mm

Túrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	20
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos