

**Garant****Menetmetsző, M: M2,3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140400 M2,3
GTIN	4045197083449
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Leppelt és nitridált;** homlokszög kb. 15°. Régi DIN profillal

**Műszaki leírás**

Emelkedés	0,4 mm
Magasság	5 mm
Külső Ø	16 mm
Tűrés osztály	DIN 13 6g
Menetméret	M2,3
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		