

**HOLEX®****Menetmetsző, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140450 M5
GTIN	4045197595171
Árucikk kategória	12K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Tükrösített és nitridált;** homlokszög kb. 15°.

Menetfajta: M

Profilszög: 60 fok

Szerszámananyag: HSS E

Szabvány: EN 22568

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 0,8 mm

Külső Ø: 20 mm

Magasság: 7 mm

**Műszaki leírás**

Emelkedés	0,8 mm
Magasság	7 mm
Külső Ø	20 mm

Túrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	5
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos