

Garant**Kézi menetfúrók külön Utánvágó, bevonat nélkül, M: M3,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130170 M3,5
GTIN	4045197065766
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,6 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D_s: 4 mm

Szár négyszög □: 3 mm

Magfurat Ø: 2,9 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	2,9 mm
Menetemelkedés	0,6 mm
Menet Ø	3,5 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	4 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szár négyszög □	3 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS

Menetmélység	7 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

