

**HOLEX®****Menetmetsző, M: M6****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 140450 M6     |
| GTIN              | 4045197595188 |
| Árucikk kategória | 12K           |

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Tükrösített és nitridált;** homlokszög kb. 15°.

Menetfajta: M

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: EN 22568

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1 mm

Külső Ø: 20 mm

Magasság: 7 mm

**Műszaki leírás**

|           |       |
|-----------|-------|
| Magasság  | 7 mm  |
| Emelkedés | 1 mm  |
| Külső Ø   | 20 mm |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Túrési osztály | DIN 13 6g |
| Menetméret     | 6         |
| Menetfajta     | M         |
| Profilszög     | 60 fok    |
| Szerszámanyag  | HSS E     |
| Szabvány       | EN 22568  |
| Vágásirány     | jobbos    |