

**Garant****Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M2,5****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130150 M2,5   |
| GTIN              | 4045197065292 |
| Árucikk kategória | 11G           |

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,45 mm

Teljes hossz L: 36 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 2,05 mm

**Műszaki leírás**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Menet Ø               | 2,5 mm  |
| Menetemelkedés        | 0,45 mm |
| Magfurat Ø            | 2,05 mm |
| Szabvány              | DIN 352 |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 2,8 mm  |
| Teljes hossz L        | 36 mm   |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Szár négyszög □            | 2,1 mm                   |
| Túrési osztály             | ISO 2 6H                 |
| Szerszámanyag              | HSS                      |
| Menetmélység               | 5 mm                     |
| Menetfajta                 | M                        |
| Menetméret                 | M2,5                     |
| Bevonat                    | bevonat nélkül           |
| Profilszög                 | 60 fok                   |
| Menet szabvány             | DIN 13                   |
| Bekezdő alak               | A                        |
| Bekezdő alak               | D                        |
| Bekezdő alak               | C                        |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel    |
| belső hűtés                | nem                      |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál    |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány                 | jobbos                   |
| Menetszerszám fajtája      | Kézi menetfúró           |
| Színes gyűrű               | Nincs                    |
| Termék fajtája             | Menetfúró                |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| GG(G)  | feltételesen alkalmas |
| Uni    | feltételesen alkalmas |
| Olaj   | alkalmas              |
| Száraz | feltételesen alkalmas |