

Garant**Kézi menetfúrók külön Elővágó, bevonat nélkül, M: M22****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130160 M22 |
| GTIN | 4045197065674 |
| Árucikk kategória | 11G |

Leírás**Kivitel:**

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2,5 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 19,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Magfurat Ø | 19,5 mm |
| Menet Ø | 22 mm |
| Menetemelkedés | 2,5 mm |
| Szabvány | DIN 352 |
| Szár Ø D _s | 18 mm |
| Teljes hossz L | 100 mm |
| Szár négyszög □ | 14,5 mm |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Szerszámanyag | HSS |
| Menetmélység | 44 mm |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M22 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | A |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Kézi menetfúró |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |

