

**HOLEX®****Menetmetsző, M: M7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	140450 M7
GTIN	4045197595195
Árucikk kategória	12K

**Leírás****Kivitel:**

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácsolás érdekében. **2 menetemelkedésnyi elővágórész. Tükrösített és nitridált;** homlokszög kb. 15°.

Menetfajta: M

Profilszög: 60 fok

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: EN 22568

Tűrés osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 1 mm

Külső Ø: 25 mm

Magasság: 9 mm

**Műszaki leírás**

Emelkedés	1 mm
Magasság	9 mm
Külső Ø	25 mm

Túrési osztály	DIN 13 6g
Menetméret	7
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos