

Garant**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, M: M22****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130150 M22
GTIN	4045197065476
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2,5 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 19,5 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	2,5 mm
Magfurat Ø	19,5 mm
Menet Ø	22 mm
Szabvány	DIN 352

Szár Ø D _s	18 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	44 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M22
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		

Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas