

**Garant****Kézi menetfúrók külön Elővágó, bevonat nélkül, M: M5****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130160 M5     |
| GTIN              | 4045197065582 |
| Árucikk kategória | 11G           |

**Leírás****Kivitel:**

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Menetemelkedés        | 0,8 mm   |
| Menet Ø               | 5 mm     |
| Magfurat Ø            | 4,2 mm   |
| Szabvány              | DIN 352  |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Teljes hossz L        | 45 mm    |
| Szár négyszög □       | 4,9 mm   |
| Tűrés osztály         | ISO 2 6H |
| Szerszámanyag         | HSS      |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Menetmélység               | 10 mm                    |
| Menetfajta                 | M                        |
| Menetméret                 | M5                       |
| Bevonat                    | bevonat nélkül           |
| Profilszög                 | 60 fok                   |
| Menet szabvány             | DIN 13                   |
| Bekezdő alak               | A                        |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel    |
| belső hűtés                | nem                      |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál    |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány                 | jobbos                   |
| Menetszerszám fajtája      | Kézi menetfúró           |
| Színes gyűrű               | Nincs                    |
| Termék fajtája             | Menetfúró                |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Uni                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |
| Száraz                       | feltételesen alkalmas |                |         |

