

Garant**Kézi menetfúrók külön Elővágó, bevonat nélkül, M: M24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130160 M24
GTIN	4045197065681
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	24 mm
Menetemelkedés	3 mm
Magfurat Ø	21 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D _s	18 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	48 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M24
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

