

**Garant****Kézi menetfúrók külön Utánvágó, bevonat nélkül, M: M27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130170 M27
GTIN	4045197065896
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

M2,3 és M2,6 méretek régi DIN-profillal.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 3 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	27 mm
Magfurat Ø	24 mm
Menetemelkedés	3 mm
Szabvány	DIN 352
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	16 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	54 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M27
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

