

Garant**Kerámia csiszolótestek Háromszög, durva, Típus: 1010T****Rendelési adatok**

Rendelés száma	501510 1010T
GTIN	4062406368760
Árucikk kategória	58F

Leírás**Kivitel:**

A **kerámia csiszolótestek** (kerámia kötésű korund csiszolószemcse) a **legtöbbet használt súrlódó csiszolótestek** és **univerzálisan használhatóak**. **Nagyon nagy sűrűség** és **csiszoló hatás**.

Nagy teljesítményű kivitel **rövid megmunkálási időhöz**. Csekély saját kopás, hosszú élettartam.

Felhasználás:

Acél, nemesacél és más **acélötvözet** élek **gyors sorjázásához, lekerekítéséhez** és a **polírozás előtti lépéshez**. Műanyag és színes- és könnyűfémek durva megmunkálásához is alkalmas annak veszélyével, hogy a csiszolótestek gyorsabban eltömődnek és csökken a csiszolóhatás.

A **háromszög** alak a **legstabilabb kivitel** a leghosszabb élettartammal. Ideális **egyszerű geometriájú** munkadarabok **éleinek** durva **megmunkálásához**.

Műszaki leírás

Magasság	10 mm
Finomsági fokozat	durva
Hossz	10 mm

Alak leírása	Háromszög
Sorozat	GMT
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	durva
Tartalom	25 kg
Termék fajtája	Csiszolótest

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		