

Garant**Műanyag csiszolótestek Kúp, durva, Típus: 1010K****Rendelési adatok**

Rendelés száma	501561 1010K
GTIN	4062406372781
Árucikk kategória	58F

Leírás**Kivitel:**

A **műanyag csiszolótesteknek** (korund-csiszolószemcse műanyagba kötve) **alacsonyabb a sűrűsége és lágyabb hordozótesttel** rendelkeznek. Ezáltal **kíméletes megmunkálás** lehetséges és a **csiszolótestek nem tömődnek el**. Lényegesen **alacsonyabb csiszolóhatás** a kerámia csiszolótestekhez képest.

Nagyobb csiszolási teljesítmény a durvább szemcsének köszönhetően.

Felhasználás:

Finomcsiszoláshoz és **könnyű sorjázó munkákhoz** olyan lágy anyagokon, mint az **alumínium, vörösréz** és **műanyag**. Nagyon jó felületminőséget ér el matt fénnel.

Kúp alakú **furatos és kontúros** munkadarabokhoz.

Műszaki leírás

Finomsági fok	durva
Magasság	10 mm
Alak leírása	Kúp
Szélesség	10 mm

Sorozat	GMT
Csiszolóanyag	normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	durva
Tartalom	25 kg
Termék fajtája	csiszolótest

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	geeignet		
CuZn	geeignet		
Műanyag, GFK	geeignet		
Nedvesen maximum	geeignet		