



Akkumulátoros fúrókalapács, Típus: GBH18V45C



Rendelési adatok

Rendelés száma	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

- Könnyebb mint a hozzá hasonló vezetékes eszközök a fejlett hajtásláncnak köszönhetően - ProCORE18V 12.0Ahakkumulátorral is.
- Kényelmes munkavégzés a Lock-on gombnak köszönhetően folyamatos vésési munkához.
- Maximális teljesítmény a BITURBO technológiának köszönhetően.
- Precíz munkavégzési eredmények a változó fordulatszám sebességszabályozásának köszönhetően.
- Jobb rálátás a LED-es munkalámpa következtében.
- Kick Back Control a szerszám hirtelen reakciói általi veszély csökkentéséhez.
- Soft-Start, ASC és EPC funkcióval rendelkezik a felhasználó legjobb védelme érdekében.
- Rugalmas munkavégzés a felhasználás szerinti egyedi beállításnak köszönhetően a Bosch My Tools applikáció segítségével.

Tartalom:

Segédmarkolat, Connectivity-Modul, gépkendő és szerszamos láda.

Műszaki leírás

Maximális ütésszám	2720 min ⁻¹
Csomagolás	Szállítókoszár
Maximális csigafúró Ø betonban	45 mm
Fordulatszám-tartomány	0 min ⁻¹

Gyártó jelölése	GBH 18V-45 C
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Ütési energia	12,5 J
Energiaellátás	Akkus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly akkumulátorral együtt	8,9 kg
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Max. vibráció EN szerint	8,5 m/s ²
Hossz	442 mm
Magasság	224 mm
Súly akku nélkül	8 kg
Termék fajtája	Fúrókalapács