

HOLEX**HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 6H, TiN, MF: 16X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132925 16X1,5
GTIN	4062406374068
Árucikk kategória	12I

Leírás**Kivitel:**

HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró. Robusztus kivitel széles anyagspektrumban.
Továbbfejlesztett HSSE szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.

Műszaki leírás

Menet Ø	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Magfurat Ø	14,5 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetfajta	MF
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	DIN 374
Menetemelkedés	1,5 mm
Menetmélység	48 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetméret	M16×1,5

Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Pro Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	24 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	25 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	10 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

