

HOLEX**HOLEX Pro Tap gépi menetfúró HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137170 12X1
GTIN	4062406374617
Árucikk kategória	12I

Leírás**Kivitel:**

HOLEX Pro Tap univerzális menetfúró. Robusztus kivitel széles anyagspektrumban.
Továbbfejlesztett HSS-E szerszámanyag súrlódáscsökkentő TiN bevonattal.

Műszaki leírás

Magfurat Ø	11 mm
Menetfajta	MF
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 374
Menet Ø	12 mm
Menetmélység	30 mm
Szerszámanyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Forgácshoronyok száma	3
Szár négyszög □	7 mm
Teljes hossz L	100 mm
Menetméret	M12×1
Szár Ø D _s	9 mm
Menetemelkedés	1 mm

Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Pro Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	24 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	25 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	10 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

